



Esmalte efecto metales preciosos 400 ml (V400MET)

METALES PRECIOSOS: Esmalte metálico caracterizado por un brillo particular que le da una apariencia de espejo. Realza y da brillo a las superficies y objetos como adornos, marcos, muebles, hierro forjado, cerámica, máscaras, copas, medallas, flores secas, adornos navideños y otros. La particular finura de este esmalte no ofrece ninguna resistencia a las abrasiones. Cuando esta aplicado, no debe estar expuesto al exterior, ni manipularse o barnizarse.



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS:

Cantidad	400 ml
Master pack	6 unidades
Aspecto	Botella que contiene líquido bajo presión
Naturaleza Química	Barniz acrílico de rápido secado
Color	Carta colores
Olor	Característico de disolvente
Densidad relativa a 20°C	0,72 ÷ 0,76 g/ml
Punto de inflamabilidad	Inf. 0° C
Escritas sobre el fondillo de la bombona	Código de barras, fecha de producción, Nombre producto
Presión	a 20°C 5,5 ± 0,5 bar
Presión	a 50°C 8,0 ± 0,5 bar
Viscosidad Copa Ford	Desde 10" hasta 13"
Residuo seco en bote	De 12% a 18%
Granulometría grindometro	Fondo de escala 0 a 2 Micron
Brillo – Gloss	Desde 20 hasta 100 Gloss
Espesor 1 mano	Sobre 13 Micron
Espesor 3 manos	Sobre 36 Micron
Temperatura de ejercicio	-10°C / +150°C (Picchi 200° C)
Tiempo de secado: t=20°:	Fuera polvo 15 minutos
	Seco al tacto 30 minutos
	Seco en profundidad 1 hora
Tapa de seguridad child-proof	
Pin en tapón con muestra color	

Directiva 2004/42/CE: C.O.V.

Bajocategoría: Acabados especiales
Valor Limite COV: 840 g/Litro

CAMPOS DE

APLICACIÓN: Superficies de madera, superficies en metal como hierro, aluminio, acero, vidrio y materias plásticas. Aplicar a temperaturas ambiente: Min 10°C - Max 35°C



MODO DE EMPLEO:

- Agite fuertemente el bote durante al menos 1 minuto, hasta que las canicas interiores se muevan libremente. También es aconsejable agitarlo ocasionalmente durante el uso;
- Limpie cuidadosamente la superficie antes de la aplicación;
- Pruebe en un área oculta para verificar la compatibilidad con el soporte de pintura.

Romper los tres sellos de seguridad para abrir el tapón.

APLICACIÓN:

- Aplicar una primera mano ligera para mejorar la cobertura y la adhesión y reducir así la eventualidad de goteos. Distancia aplicación aproximadamente 20 cm.
- Después de unos instantes aplicar una segunda mano horizontal seguida de una tercera mano vertical.
- Dejar secar unos pocos minutos.
- Después del empleo, es aconsejable rociar por 2/3 segundos con el bote invertido, para evitar la obturación de la cánula.
- Después de 24 h, proceder con el normal empleo del trozo barnizado.



- **Erogazione:Lineare**
Dispensing:Linear
- **Quantità prodotto erogato:Media**
Quantity product dispensed:Medium
- **Tipo di erogazione:Cono medio**
Dispensing type:Medium cone
- **Tipo di spruzzo:Nebulizzato**
Spray type:Nebulized

MODO DE ALMACENAJE

Antes de su utilización: Mantener el producto en un lugar seco y no exponerlo a temperaturas bajo 5°C y ni superiores a 45°C. Tras su uso mantener el recipiente cerrado. Almacenado correctamente el producto mantiene sus propiedades durante 24 meses (garantía). El producto no tiene caducidad. Después del primer uso: Mantener en un lugar fresco y seco, alejado de fuentes de calor. Mantener fuera del alcance de los niños.

Esta información, aunque fiable, debe considerarse exclusivamente indicativa. El uso de esta información no implica responsabilidad por parte del fabricante, incluido la violación de su licencia. Antes de la utilización del producto el consumidor debe verificar si es apto para el uso específico que desea darle.

ANTES DEL USO, CONSULTAR LA FICHA DE SEGURIDAD DEL PRODUCTO